


Közbülső helyzet modul DADM-DGC-40-A

Cikkszám: 541702

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	40
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Pozíciófelismerés	közelítéskapcsolóhoz
Üzemi nyomás	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
Max. ütközési sebesség	3 m/s
Max. forgási idő	300 ms
Ismétlési pontosság	0.02 mm
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	970 g
Rögzítés módja	a DGC hengeren beszorított
Pneumatikus csatlakozó	M5
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ütköző csavar alapanyaga	Acél horganyzott
Tömítések alapanyaga	TPE-U(PU)
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet eloxált
Kar alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Kapocs alapanyag	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Anyacsavar alapanyaga	Acél horganyzott
Finom beállítás	4 mm
Működési mód	kettős működésű