

Manométer MA-27-25-R1/8

Cikkszám: 541734

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Kijelzőtartomány	0 bar...25 bar 0 psi...362.5 psi
Névleges méretű manométer	27
Robbanásvédelem	Vegye figyelembe a tanúsítványban található információt 1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
Szerkezeti felépítés	Csőrugós manométer
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés
Üzemi közeg	Inert gázok semleges folyadékok
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	nincs acetilén nincs oxigén
Üzemi nyomás	0 MPa...2.5 MPa 0 bar...25 bar 0 psi...362.5 psi
Köztes terhelési tényező	0.66
Mérési pontossági osztály	4
Védettség	IP43
Közeghőmérséklet	0 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozási helyzet	Hátul centrikus
Pneumatikus csatlakozó	R1/8
közeggel érintkező anyagok	PA erősítés
Beccavarható tengelycsap alapanyaga	Megerősített PA
Ház alapanyaga	PA
Kémlelőüveg alapanyaga	PS

Jellemző	Érték
Ház színe	fekete
Terméksúly	8 g
Skála	Dupla skála bár (kívül) psi (belül)