

# AS-i modul ASI-8DI-M8-3POL

Cikkszám: 542124

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                          | Érték                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KBK korrózióállósági osztály                      | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség                                                                                                     |
| LABS konformitás                                  | VDMA24364-B2-L                                                                                                                               |
| CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)   | EU EMC-irányelv szerint<br>az EU robbanásvédelmi irányelve (ATEX) szerint<br>az EU RoHS irányelve szerint                                    |
| UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot) | az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint<br>az Egyesült Királyság EX előírásai szerint<br>az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint |
| KC-jel                                            | KC-EMC                                                                                                                                       |
| Engedély                                          | c UL us - Listed (OL)                                                                                                                        |
| Robbanásvédelem                                   | 2. zóna (ATEX)<br>2. zóna (UKEX)<br>22. zóna (ATEX)<br>22. zóna (UKEX)                                                                       |
| ATEX-kategória, gáz                               | II 3G                                                                                                                                        |
| ATEX-kategória, por                               | II 3D                                                                                                                                        |
| Robbanásvédelem, EU-n kívüli engedély             | EPL Dc (GB)<br>EPL Gc (GB)                                                                                                                   |
| Robbanóképes gázok elleni védelem                 | Ex ec IIC T4 Gc X                                                                                                                            |
| Robbanóképes porok elleni védelem                 | Ex tc IIIC T115°C IP67 Dc X                                                                                                                  |
| Ex környezeti hőmérséklet                         | -5°C <= Ta <= +50°C                                                                                                                          |