


Csatlakozó aljzat kábel NEBU-M12W8-K-5-N-LE8

Cikkszám: 542257

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Megfelel a szabványnak	EN 61076-2-101
Vezetékmegjelölés	táblatartó nélkül
Terméksúly	292 g
1. elektromos csatlakozó, funkció	Terepikészülék-oldal
1. elektromos csatlakozás, kialakítás	kerek
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Aljzat
1. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés	döntött
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	M12x1 A kódolású EN 61076-2-101 szerint
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	8
1. elektromos csatlakozó, foglalt pólusok/tűk	8
1. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa	Csavaros rögzítés forgatható
1. elektromos csatlakozás, kompatibilis szerelési típus	Kompatibilis az elforgatható/nem elforgatható csavaros zárral
2. elektromos csatlakozó, funkció	Vezérlésoldal
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási mód	Kábel
2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	nyitott vég
2. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	8
2. elektromos csatlakozó, kiosztott pólusok/erek	8
DC üzemi feszültségi tartomány	0 V...30 V
Üzemi feszültségi tartomány, AC	0 V...30 V
Áramterhelhetőség 40 °C-on	2 A
Lökőfeszültség-állóság	0.8 kV
Árnyékolás	igen
Kábelhossz	5 m
Vezetéktulajdonság	Alapkivitel
Hajlítási sugár, fix kábelvezetés	32 mm
Hajlítási sugár, mozgatható kábelvezetés	66 mm
Kábelátmérő	6.3 mm
Kábelátmérő tűrése	± 0,2 mm
Kábelszerkezet	8 x 0,25 mm ²

Jellemző	Érték
Névleges vezeték-keresztmetszet	0.25 mm ²
Vezetékvégek	ónozott
Védettség	IP67
Megjegyzés a védettségről	szerezelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...80 °C
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetés esetén	-5 °C...80 °C
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szennyezettségi fok	3
Megjegyzés a szennyeződés szintjéről	szerezelt állapotban
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
Kábelköpeny alapanyaga	TPE-U(PUR)
Kábelköpeny színe	szürke
Ház alapanyaga	TPE-U(PUR)
Csavaros rögzítés alapanyaga	Sárgaréz, krómozott
Tömítések alapanyaga	NBR
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	Aranyozott réztötvözet
Szigetelő hüvely alapanyaga	PP