

# Műanyag tömlő PEN-6X1-NT

Cikkszám: 543247

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                       | Érték                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Külső Ø                                        | 6 mm                                                                                                                                  |
| áramlás szempontjából releváns hajlítási sugár | 26 mm                                                                                                                                 |
| Belső Ø                                        | 4 mm                                                                                                                                  |
| Min. hajlítási sugár                           | 13,5 mm                                                                                                                               |
| A tömlő tulajdonságai                          | energialáncokhoz alkalmas                                                                                                             |
| Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás                  | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi                                                                     |
| Üzemi nyomással kapcsolatos megjegyzés         | Víz: 0 - 50 °C-on max. 0,6 MPa                                                                                                        |
| Engedély                                       | TÜV                                                                                                                                   |
| Tanúsítványt kiállító szerv                    | B 013277 0506 00                                                                                                                      |
| Üzemi közeg                                    | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::-] szerint<br>Víz (folyékony, jégmentes)                                                         |
| LABS konformitás                               | VDMA24364-B2-L                                                                                                                        |
| Tiszta szoba osztály                           | Statikusan beépített elem, az ISO 14644-1 szabvány alapján értelmes értékelés nem lehetséges                                          |
| Környezeti hőmérséklet                         | -30 °C...60 °C                                                                                                                        |
| A termék súlya hossz szerint                   | 0.01477 kg/m                                                                                                                          |
| Pneumatikus csatlakozó                         | 6 mm külső Ø-jű push-in csatlakozóhoz<br>4 mm belső Ø-jű csatlakozó csomahoz, hollandi anyával<br>4 mm belső Ø-jű csatlakozó csomahoz |
| Szín                                           | természetes                                                                                                                           |
| Shore-keménység                                | D 52 +/-3                                                                                                                             |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések          | RoHS-kompatibilis                                                                                                                     |
| Tömlő alapanyaga                               | PE                                                                                                                                    |