

Csatlakozó darab KVI-CP-3-SSD

Cikkszám: 543252

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Rögzítés módja	külső menettel
Terméksúly	48 g
Elektromos csatlakozó	5 pólusú Aljzat Egyenes aljzat / egyenes csatlakozó M9 Csatlakozó
DC üzemi feszültségi tartomány	60 V
Védettség	IP65 IP67
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...80 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
Ház alapanyaga	Sárgaréz nikkelezett
Tömítések alapanyaga	NBR
Beépítési helyzet	tetszés szerint