


# Többpólusú csomópont VABE-S6-1LF-C-M1-C36N

Cikkszám: 543413

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                          | Érték                                                                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Szabvány alapján                                  | EN 61984                                                                    |
| Beépítési helyzet                                 | tetszés szerint                                                             |
| Szelephelyek max. száma                           | 16, bistabil szelepekkel<br>32, monostabil szelepekkel                      |
| Max. áramerősség                                  | 6 A                                                                         |
| DC névleges üzemi feszültség                      | 24 V                                                                        |
| Lökőfeszültség-állóság                            | 1.5 kV                                                                      |
| Áramterhelhetőség 40 °C-on                        | 1 A                                                                         |
| Szennyezettségi fok                               | 3                                                                           |
| Megengedett feszültség-ingadozások                | +/- 10%                                                                     |
| CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)   | az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint             |
| UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot) | az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó előírásai szerint |
| KBK korrózióállósági osztály                      | 0 - nincs korróziós igénybevétel                                            |
| LABS konformitás                                  | VDMA24364-B1/B2-L                                                           |
| Védettség                                         | IP65<br>NEMA 4                                                              |
| Környezeti hőmérséklet                            | -5 °C...50 °C                                                               |
| Terméksúly                                        | 540 g                                                                       |
| Elektromos vezérlés                               | Többpólusú                                                                  |
| Elektromos csatlakozó                             | Aljzat / sorkapocs                                                          |
| Fedél alapanyaga                                  | PA                                                                          |
| Ház alapanyaga                                    | Alumínium présöntvény                                                       |