

Többpólusú csomópont VABE-S6-1LT-C-M1-S37

Cikkszám: 543414

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szelephelyek max. száma	16, bistabil szelepekkel 32, monostabil szelepekkel
DC névleges üzemi feszültség	24 V
Megengedett feszültség-ingadozások	+/- 10%
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Védettség	IP65 NEMA 4
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Terméksúly	459 g
Elektromos vezérlés	Többpólusú
Elektromos csatlakozó	Kábel csatlakozóval
Fedél alapanyaga	PA
Ház alapanyaga	Alumínium présöntvény