

Manométer PAGN-26-10-P10

Cikkszám: 543488

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Kijelzőtartomány	0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Névleges méretű manométer	26
Robbanásvédelem	Vegye figyelembe a tanúsítványban található információt 1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
Szerkezeti felépítés	Bourdon-csöves manométer mérőszervezet nélkül
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés
Üzemi közeg	Inert gázok semleges folyadékok
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	nincs acetilén nincs oxigén
Üzemi nyomás	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Köztes terhelési tényező	0.66
Mérési pontossági osztály	4
Védettség	IP43 NEMA 4
Közeghőmérséklet	-20 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...60 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozási helyzet	Hátul centrikus
Pneumatikus csatlakozó	Patron: 10 mm
közeggel érintkező anyagok	Sárgaréz
Becsavarható tengelycsap alapanyaga	Sárgaréz
Ház alapanyaga	PA
Kémlelőüveg alapanyaga	PS
Ház színe	fekete
Terméksúly	15 g

Jellemző	Érték
Skála	Dupla skála bár (kívül) psi (belül)