


Membrános levegőszárító MS4-LDM1-1/4-P10

Cikkszám: 543632

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	4
Sorozat	MS
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5 °
Szerkezeti felépítés	Membránszárító
Üzemi nyomás	3 bar...12.5 bar
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	100 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [1:4:2] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem nem lehetséges
Nyomás harmpont csökkentése	20 K
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Csapágyhőmérséklet	-20 °C...60 °C
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt
Levegőtisztasági osztály a kimenetnél	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [1:3:2] szerint
Közeghőmérséklet	2 °C...50 °C
Környezeti hőmérséklet	2 °C...50 °C
Terméksúly	0.53 kg
Rögzítés módja	választhatóan: Vezetékbeszerelés tartozékkal
1. pneumatikus csatlakozás	G1/4
2. pneumatikus csatlakozó	G1/4
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Alumínium présöntvény
Tartály alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet