

# Membrános levegőszárító MS4N-LDM1-1/8-P10

Cikkszám: 543634

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                     | Érték                                              |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Méret                                                        | 4                                                  |
| Sorozat                                                      | MS                                                 |
| Beépítési helyzet                                            | függőleges +/- 5 °                                 |
| Szerkezeti felépítés                                         | Membránszárító                                     |
| Üzemi nyomás                                                 | 3 bar...12.5 bar                                   |
| Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva) | 100 l/min                                          |
| Üzemi közeg                                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [1:4:2] szerint    |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről                           | Olajozott üzem nem lehetséges                      |
| Nyomás haramtpont csökkentése                                | 20 K                                               |
| KBK korrózióállósági osztály                                 | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel               |
| LABS konformitás                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                  |
| Csapághőmérséklet                                            | -20 °C...60 °C                                     |
| Élelmiszerekkel használható                                  | Lásd a bővebb anyaginformációt                     |
| Levegőtisztasági osztály a kimenetnél                        | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [1:3:2] szerint    |
| Közeghőmérséklet                                             | 2 °C...50 °C                                       |
| Környezeti hőmérséklet                                       | 2 °C...50 °C                                       |
| Terméksúly                                                   | 0.53 kg                                            |
| Rögzítés módja                                               | Vezetékbeszerelés<br>tartozékkal<br>választhatóan: |
| 1. pneumatikus csatlakozás                                   | 1/8 NPT                                            |
| 2. pneumatikus csatlakozó                                    | 1/8 NPT                                            |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                        | RoHS-kompatibilis                                  |
| Ház alapanyaga                                               | Alumínium présöntvény                              |
| Tartály alapanyaga                                           | Kovácsolt alumínium ötvözet                        |