


Membrános levegőszárító LDM1-1-D-MAXI-1000

Cikkszám: 543675

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Maxi
Sorozat	D
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5 °
Szerkezeti felépítés	Membránszárító
Üzemi nyomás	3 bar...12.5 bar
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	1000 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [1:3:1] szerint
Nyomás harmatpont csökkentése	17 K
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Csapágyhőmérséklet	-20 °C...60 °C
Közeghőmérséklet	2 °C...50 °C
Környezeti hőmérséklet	2 °C...50 °C
Terméksúly	2450 g
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés tartozékkal választhatóan:
1. pneumatikus csatlakozás	G1
2. pneumatikus csatlakozó	G1
Ház alapanyaga	Cink-présöntvény
Tartály alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet