

# Csatlakozó tömb CPE10-PRS-1/4-6

Cikkszám: 543825

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                 | Érték                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Raszterméret                             | 16 mm                                  |
| Beépítési helyzet                        | tetszés szerint                        |
| Szelephelyek max. száma                  | 6                                      |
| Max. nyomásonak száma                    | 2                                      |
| Feltörési nyomás                         | 5 MPa<br>725 psi                       |
| Repedésnyomás                            | 50 bar                                 |
| Üzemi nyomás                             | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| KBK korrózióállósági osztály             | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel   |
| LABS konformitás                         | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| Közeghőmérséklet                         | -5 °C...50 °C                          |
| Környezeti hőmérséklet                   | -5 °C...50 °C                          |
| Szeleprögztetés max. meghúzási nyomatéka | 1.2 Nm                                 |
| Terméksúly                               | 323 g                                  |
| Csatlakozó tömb rögzítésének típusa      | átmenő furattal                        |
| Szeleprögztetés típusa                   | belső menettel                         |
| 1. pneumatikus csatlakozás               | G1/4                                   |
| 3. pneumatikus csatlakozás               | G1/4                                   |
| 5. pneumatikus csatlakozó                | G1/4                                   |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések    | RoHS-kompatibilis                      |
| Csatlakozó lécs alapanyaga               | Kovácsolt alumínium ötvözet            |