



# Közelítéskapcsoló

## SMT-8M-ZS-24V-K-5,0-OE-EX2

Cikkszám: 543874

FESTO

elektromos, érintés mentes, NPN, 8-as típusú horonnyal rendelkező hajtóművekhez, felfogás felülről, kábellet.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Engedély	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint EU-Ex-robbanás elleni védelem irányelv (ATEX) szerint
ATEX-kategória Gáz	II 3G
Gyújtószikra védelem típusa Gáz	Ex nA II T4 X
ATEX-kategória Por	II 3D
Gyújtószikra védelem típusa Por	Ex tD A22 IP65 T120°C X
Nem robbanásveszélyes környezeti hőmérséklet	-20°C ≤ Ta ≤ +70°C
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes RoHS konform
Mérési elv	magnetorezisztív
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Kapcsoló kimenet	érintkezés mentes, 2 huzalos
Kapcsoló elem funkció	Záró érintkezők
Max.kimeneti áram	80 mA
Max.kapcsolási teljesítmény, DC	2.4 W
Rövidzár védett	pulzáló
Túlterhelés állóság	rendelhető
Üzemi feszültségtartomány DC	8 ... 30 V
Polaritás felcserélése elleni védelem	valamennyi elektromos csatlakozáshoz
Elektromos csatlakozás	Kábel 2 eres
Csatlakozó, kimeneti irány	hosszában
Vezeték vizsgálati feltételek	vonszolólánc: 5 millió ciklus, 75 mm hajlítási sugár Hajlításállóság Festo szabvány szerint, vizsgálati feltételek külön kérésre Vizsgálati feltételek külön kérésre
Kábelhossz	5 m
Vezetési tulajdonság	Standard+energialánc
Anyag információ, kábelköpeny	TPE-U(PU) olajjal szemben ellenálló
Felfogási mód	fixen becsavarva felülről betehető a horonyba
Gyártmány súlya	54.8 g
Anyag információ, ház	PA erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötégnél	-5 ... 70 °C
Védettség	IP65 IP68