


Jelátalakító

SVE4-US-R-HM8-2N-M8

Cikkszám: 544220

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Engedély	RCM jelzés c UL us - Listed (OL)
UL - környezeti hőmérséklet	-20 °C...60 °C
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Jeltartomány	0 - 10 V +/-0,3 V
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...70 °C
Kapcsolókimenet	2xNPN
Kapcsoló funkció	Szabadon programozható
Kapcsolóelem-funkció	kapcsolható
Rövidzárlat elleni védelem	ciklusos
Túlterhelés elleni védelem	elérhető
DC üzemi feszültségi tartomány	10 V...30 V
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Aljzat
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	M8x1 A kódolású EN 61076-2-104 szerint
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	4
1. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa	Csavaros rögzítés
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási mód	Csatlakozó
2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	M8x1 A kódolású EN 61076-2-104 szerint
2. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	4
2. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa	Csavaros rögzítés
Terméksúly	19 g
Ház alapanyaga	ABS
Beállítási lehetőségek	Teach-in
Védettség	IP65
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L