


Menesztő
FKC-50/63
Cikkszám: 545240

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	50/63
Radiális eltérés +/-	4 mm
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Rövid távú max. megengedett terhelés az erő irányában +/-	5000 N
Hosszú távon megengedett legnagyobb terhelés az erő irányában +/-	5000 N
Terméksúly	1200 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csap alapanyaga	erősen ötvözött acél
Csukló alapanyaga	erősen ötvözött acél
Menetes elem alapanyaga	Acél
Lap alapanyaga	Alumínium öntvény
Biztosító alapanyaga	Rugóacél