


Vákuumbiztosító szelep ISV-M4

Cikkszám: 545996

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	M4
Kidobó impulzus alkalmassága	0.8 MPa 8 bar
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Üzemi nyomás	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar
Szükséges szívótérfogat -0,05 MPa (-0,5 bar, -7,25 psi) esetén	1 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::] szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	1.5 g
Rögzítés módja	becsavarozható
1. pneumatikus csatlakozás	M4
2. pneumatikus csatlakozó	M4
Szűrő alapanyaga	Szinterezett bronz
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet