


Elosztó
FCK-3-PK-9-N
Cikkszám: 546068

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	7 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	0 bar...10 bar
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Terméksúly	28 g
1. pneumatikus csatlakozás	9 mm belső Ø-jű csatlakozó csonkhoz, hollandi anyával
2. pneumatikus csatlakozó	3 mm belső Ø-jű csatlakozó csonkhoz, anyával
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet