

Gyorscsatlakozó CK-1/2-PK-9

Cikkszám: 546069

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	9 mm
Tömítés típusa a becsavarható tengelycsapon	Tömítőgyűrű
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegekről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
1. pneumatikus csatlakozás	G1/2 külső menet
2. pneumatikus csatlakozó	9 mm belső Ø-jű csatlakozó csomahoz, anyával
Ház alapanyaga	Alumínium eloxált