



Szabályozó lap VABF-S4-2-R7C2-C-10

Cikkszám: 546254

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	18 mm
Szabvány alapján	ISO 15407-2
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szabályozó funkció	Állandó kimeneti nyomás szekunder légtelenítéssel
Opcionális manométer	lehetséges
Üzemi nyomás	1 MPa 10 bar
Nyomásszabályozási tartomány	0.05 MPa...0.85 MPa 7.25 psi...123.25 psi
Nyomásszabályozó-tartomány	0.5 bar...8.5 bar
1. bemeneti nyomás	0.5 bar...10 bar
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó előírásai szerint
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Védettség	IP65 NEMA 4
Vezérlőközeg	Sűrített levegő ISO 8573-1: 2010 [7:4:4] szerint
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Terméksúly	367 g
Manométer csatlakozója	tartókapoccsal
Kezelőpanel alapanyaga	PA
Szabályozó ház alapanyaga	Alumínium présöntvény