

Alapszelep LFMA-D-MINI-U

Cikkszám: 546439

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Sorozat	D
Méret	Mini
Szerkezeti felépítés	Szálas szűrő
Szűrőfinomság	0.01 µm
Kondenzátum leeresztő	Kézzel forgatható
Üzemi nyomás	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1: 2010 [6:4:4] szerint Inert gázok
Levegőtisztasági osztály a kimenetnél	ISO 8573-1:2010 [3:4:2] szerinti sűrített levegő Inert gázok
Szűrőhatékonyság	99.9999 %
Tartályvédelem	Fém védőkosár
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	33.8 °F...140 °F
Környezeti hőmérséklet	14 °F...140 °F
Finomrészcskék szűrési hatékonysága	99995 %
MPPS	0.05 µm
MPPS szűrési hatékonyság	99.95 %
Maradék olajtartalom	2.7E-07 oz/yd ³
Olajaeroszol szűrési hatékonyság	99 %
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés tartozékkal választhatóan:
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5 °
Ház alapanyaga	Cink-présöntvény
Szűrő alapanyaga	Boroszilikát rost
Tartály alapanyaga	PC
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Terméksúly	8.75 oz