


# Alapszelep LFMA-D-MIDI-U

Cikkszám: 546443

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Sorozat                               | D                                                               |
| Méret                                 | Midi                                                            |
| Szerkezeti felépítés                  | Szálas szűrő                                                    |
| Szűrőfinomság                         | 0.01 µm                                                         |
| Kondenzátum leeresztő                 | Kézzel forgatható                                               |
| Üzemi nyomás                          | 0.1 MPa...1.6 MPa<br>1 bar...16 bar                             |
| Üzemi közeg                           | Sűrített levegő ISO 8573-1: 2010 [6:4:4] szerint<br>Inert gázok |
| Levegőtisztasági osztály a kimenetnél | ISO 8573-1:2010 [3:4:2] szerinti sűrített levegő<br>Inert gázok |
| Szűrőhatékonyság                      | 99.9999 %                                                       |
| Tartályvédelem                        | Fém védőkosár                                                   |
| KBK korrózióállósági osztály          | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                            |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B1/B2-L                                               |
| Közeghőmérséklet                      | 33.8 °F...140 °F                                                |
| Környezeti hőmérséklet                | 14 °F...140 °F                                                  |
| Finomrészcskék szűrési hatékonysága   | 99995 %                                                         |
| MPPS                                  | 0.05 µm                                                         |
| MPPS szűrési hatékonyság              | 99.95 %                                                         |
| Maradék olajtartalom                  | 2.7E-07 oz/yd <sup>3</sup>                                      |
| Olajaeroszol szűrési hatékonyság      | 99 %                                                            |
| Rögzítés módja                        | Vezetékbeszerelés<br>tartozékkal<br>választhatóan:              |
| Beépítési helyzet                     | függőleges +/- 5 °                                              |
| Ház alapanyaga                        | Cink-présöntvény                                                |
| Szűrő alapanyaga                      | Boroszilikát rost                                               |
| Tartály alapanyaga                    | PC                                                              |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                                               |
| Terméksúly                            | 22.8 oz                                                         |