

Alapszelep LFMB-D-MIDI-A-U

Cikkszám: 546445

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Sorozat	D
Méret	Midi
Szerkezeti felépítés	Szálas szűrő
Szűrőfinomság	1 µm
Kondenzátum leeresztő	teljesen automatikus
Üzemi nyomás	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar 29 psi...174 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1: 2010 [6:4:4] szerint Inert gázok
Levegőtisztasági osztály a kimenetnél	ISO 8573-1:2010 [5:4:3] szerinti sűrített levegő Inert gázok
Szűrőhatékonyság	99.99 %
Max. kondenzátummennyiség	1.45 fl oz US
Tartályvédelem	Fém védőkosár
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	33.8 °F...140 °F
Környezeti hőmérséklet	14 °F...140 °F
Csapághőmérséklet	14 °F...140 °F
Finomrészcskék szűrési hatékonysága	99 %
Maradék olajtartalom	1.35E-05 oz/yd ³
Olajaeroszol szűrési hatékonyság	90 %
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés tartozékkal választhatóan:
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5 °
Ház alapanyaga	Cink-présöntvény
Szűrő alapanyaga	Boroszilikát rost
Tartály alapanyaga	PC
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Terméksúly	22.8 oz