

Alapszelep LFR-D-5M-MINI-A

Cikkszám: 546455

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Mini
Sorozat	D
Aktuátor biztosítás	Forgatógomb rögzítéssel
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5 °
Szűrőfinomság	5 µm
Kondenzátum leeresztő	teljesen automatikus
Szerkezeti felépítés	Szűrőszabályzó nyomásmérő nélkül
Max. kondenzátummennyiség	0.744 fl oz US
Tartályvédelem	Fém védőkosár
Nyomáskijelző	G1/8-hoz előkészítve
Üzemi nyomás	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar
Nyomásszabályzó-tartomány	0.5 bar...12 bar
Max. nyomáshiszterézis	3 psi
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	102 cfm
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:9:-] szerint Inert gázok
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Csapágyhőmérséklet	-14 °C...140 °C
Levegőtisztasági osztály a kimenetnél	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [6:8:4] szerint Inert gázok
Közeghőmérséklet	41 °F...140 °F
Környezeti hőmérséklet	41 °F...140 °F
Terméksúly	16.1 oz
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés tartozékkal választhatóan:
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Cink-présöntvény
Tartály alapanyaga	PC