



# Alapszelep LR-D-7-MIDI

Cikkszám: 546458

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                     | Érték                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Méret                                                        | Midi                                                                             |
| Sorozat                                                      | D                                                                                |
| Aktuátor biztosítás                                          | Forgatógomb rögzítéssel                                                          |
| Beépítési helyzet                                            | tetszés szerint                                                                  |
| Szerkezeti felépítés                                         | közvetlen vezérlésű membrános szabályozószelep                                   |
| Szabályozó funkció                                           | Állandó kimeneti nyomás<br>előnyomás-kompenzációval<br>szekunder légtelenítéssel |
| Nyomáskijelző                                                | G1/4 előkészítve                                                                 |
| Üzemi nyomás                                                 | 0 MPa...1.6 MPa<br>0 bar...16 bar                                                |
| Nyomásszabályozó-tartomány                                   | 0.5 bar...7 bar                                                                  |
| Max. nyomáshisztérezis                                       | 0.02 MPa<br>0.2 bar<br>2.9 psi                                                   |
| Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva) | 346 cfm                                                                          |
| Üzemi közeg                                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint<br>Inert gázok                   |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegeiről                         | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)                     |
| KBK korrózióállósági osztály                                 | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                                             |
| LABS konformitás                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                                |
| Levegőtisztasági osztály a kimenetnél                        | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint<br>Inert gázok                   |
| Közeghőmérséklet                                             | 14 °F...140 °F                                                                   |
| Környezeti hőmérséklet                                       | 14 °F...140 °F                                                                   |
| Terméksúly                                                   | 23.1 oz                                                                          |
| Rögzítés módja                                               | Előlapí rögzítés<br>Vezetékbeszerelés<br>tartozékkal                             |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                        | RoHS-kompatibilis                                                                |
| Tömítések alapanyaga                                         | NBR                                                                              |
| Ház alapanyaga                                               | Cink-présöntvény                                                                 |