

Kettős csőcsonk E-G3/4-3/4NPT

Cikkszám: 546549

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	17.9 mm
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	-0.95 bar...10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korróziónak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Max. meghúzási nyomaték, 1. pneumatikus csatlakozó	60 Nm
Max. meghúzási nyomaték, 2. pneumatikus csatlakozó	32 Nm
Névleges meghúzási nyomaték	45 Nm
Névleges meghúzási nyomaték tűrése	± 20%
Terméksúly	164.88 g
1. pneumatikus csatlakozás	G3/4
2. pneumatikus csatlakozó	3/4 NPT
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis