


Elosztó
FR-8-1/8-BR
Cikkszám: 546749

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	8.6 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	0 bar...16 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Kimenetek száma	8
Ellátó vezetékek száma	1
1. pneumatikus csatlakozás	G3/8
2. pneumatikus csatlakozó	G1/8
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet