


Elosztó
FR-8-1/4-BR
Cikkszám: 546750

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	11.5 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	0 bar...16 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Kimenetek száma	8
Ellátó vezetékek száma	1
1. pneumatikus csatlakozás	G1/2
2. pneumatikus csatlakozó	G1/4
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet