



Szabályozó lap VABF-S3-2-R7C2-C-6

Cikkszám: 546790

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	18 mm
Szabvány alapján	ISO 15407-1
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Pneumatikus többszintű kiépítés	Nyomásszabályozó 4-eshez, megfordítható
Szabályozó funkció	Állandó kimeneti nyomás szekunder légtelenítéssel
Opcionális manométer	lehetséges
Nyomásszabályozási tartomány	0.05 MPa...0.6 MPa 7.25 psi...87 psi
Nyomásszabályozó-tartomány	0.5 bar...6 bar
1. bemeneti nyomás	0.5 bar...10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Védettség	IP65 NEMA 4
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Terméksúly	245 g
Többszintű kiépítés telepítési módja	sorolható alaplapon egyedi csatlakozólapon
Manométer csatlakozója	tartókapoccsal
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Kezelőpanel alapanyaga	PA
Szabályozó ház alapanyaga	Alumínium présöntvény