

Kimeneti modul CP-A08-M12-EL-Z

Cikkszám: 546924

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Rögzítés módja	átmenő furattal szerelősínnel választhatóan:
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Csapághőmérséklet	-20 °C...70 °C
Védettség	IP65 IP67
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
KC-jel	KC-EMC
Engedély	RCM jelzés c UL us - Listed (OL)
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Megerősített PA
Fedél alapanyaga	Megerősített PA
LED kijelzők	3 moduldiagnosztika 8 csatornadiagnosztika 8 csatornaállapot
A kimenetek maximális száma	8
DC üzemi feszültségi tartomány	18 V...30 V
DC névleges üzemi feszültség	24 V
DC üzemi feszültségtartomány, terhelési feszültség	24 V
Terhelő feszültségre vonatkozó megjegyzés	a terhelőfeszültség-csatlakozáson keresztül (24VDC)
Fodrozódás terhelési feszültsége	4 Vss
Karakterisztikus görbe kimenetek	IEC1131-T2
Kapcsolási logika kimenetei	PNP (pozitív kapcsolás)
Max. modulonkénti áramerősség	4 A
Elektromos leválasztás csatornák között	nem
Védelem (rövidzárlat)	belső elektronikus biztosító csoportonként