

Adapter NEFC-M12G5-0.3-U1G5

Cikkszám: 547432

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Rögzítés módja	becsavarozható
Elektromos csatlakozó	5 pólusú M12x1 Csatlakozó
Kábelhossz	0.3 m
Kábelszerkezet	4 x 0,34 mm ²
Védettség	IP20
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
Kábelköpeny alapanyaga	PUR
Ház alapanyaga	ABS
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	Sárgaréz, aranyozott