


Gyorsleürítő szelep VBQF-D-G18-Q6

Cikkszám: 547534

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	Gyors légtelenítés
1. pneumatikus csatlakozás	QS-6
2. pneumatikus csatlakozó	G1/8
Rögzítés módja	becsavarozható
Normál névleges áramlás leszellőzéskor: 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	850 l/min
Normál leszellőztetési térfogatáram 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	1300 l/min
Normál névleges térfogatáram leszellőztetéskor 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi) nyomás esetén	350 l/min
Üzemi nyomás	0.2 bar...10 bar
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Ház alapanyaga	Alumínium présöntvény Cink-présöntvény
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Névleges szélesség	5 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korróziónak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Tiszta szoba osztály	4. osztály az ISO 14644-1 szerint
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	105 g
3. pneumatikus csatlakozás	QS-8
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR