



Reflex érzékelő SOEG-RT-M12-PS-S-2L

Cikkszám: 547909

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Kialakítás	kerek
Megfelel a szabványnak	EN 60947-5-2
Engedély	RCM jelzés c UL us - Listed (OL)
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
Méret	Pozíció
Mérési elv	optoelektronikai
Mérési eljárás	Reflexiós fénykapcsoló
Fény fajtája	piros
Hatótáv	70 mm...300 mm
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...55 °C
Kapcsolókimenet	PNP
Kapcsolóelem-funkció	Világosra kapcsoló
Hiszterézis	30 mm
Max. kapcsolási frekvencia	1000 Hz
Max. kimeneti áram	200 mA
Feszültségesés	2 V
Rövidzárlat elleni védelem	ciklusos
DC üzemi feszültségi tartomány	10 V...36 V
Maradék hullámosság	20%
Üresjárat áram	15 mA
Póluscsera elleni védelem	minden elektromos csatlakozóhoz
Elektromos csatlakozó	3 pólusú M12x1 Csatlakozó
Méret	M12
Rögzítés módja	ellenanyával
Meghúzási nyomaték	10 Nm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	20 g

Jellemző	Érték
Ház alapanyaga	Sárgaréz krómozott
Kapcsolásiállapot kijelző	Sárga LED
Funkció tartalékkijelző	Zöld LED
Beállítási lehetőségek	Potméter
Beállítási tartomány alsó határa	70 mm
Beállítási tartomány felső határa	300 mm
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetés esetén	-5 °C...55 °C
Védettség	IP65 IP67
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III