

Pozícionáló elem SMM-10

Cikkszám: 547942

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	10
Kialakítás	kerek horonyhoz
KBK korrózióállósági osztály	3 - nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...120 °C
Rögzítés módja	T-horonyba szorított hosszirányba betolható a horonyba
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet eloxált
Csavarok alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél