


Gyorsleürítő szelep VBQF-U-G14-Q8

Cikkszám: 548002

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	Gyors légtelenítés
Kiegészítő funkció kiválasztása	hangtompítóval
1. pneumatikus csatlakozás	QS-8
2. pneumatikus csatlakozó	G1/4
Rögzítés módja	becsavarozható
Normál leszellőztetési térfogatáram 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	2500 l/min
Normál névleges térfogatáram leszellőztetéskor 0,6->0,5 MPa (6-> 5bar, 87->72,5 psi) nyomás esetén	800 l/min
Üzemi nyomás	0.5 bar...10 bar
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Ház alapanyaga	Alumínium présöntvény Cink-présöntvény
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Névleges szélesség	7 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitétség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Tiszta szoba osztály	4. osztály az ISO 14644-1 szerint
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Hangnyomás szint	75 dB(A)
Terméksúly	232 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR