

Lökéscsillapító DYSC-7-5-Y1F

Cikkszám: 548012

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	7
Löket	5 mm
Csillapítás	önbeállító
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Pozíciófelismerés	nélkül
Max. ütközési sebesség	3 m/s
Visszaállítási idő szobahőmérsékleten	0.2 s
Visszaállítási idő minimális környezeti hőmérsékleten	1 s
Működési mód	nyomó egyszeres működésű
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...80 °C
Csillapítási hossz	5 mm
Max. ütközőerő	300 N
Maximális energiafogyasztás löketenként	2 J
Max. energiafogyasztás óránként	12000 J
Max. visszamaradó energia	0.01 J
Visszaállító erő	1.2 N
Minimális betolási erő	10 N
Terméksúly	17 g
Tömegtartomány	5 kg
Rögzítés módja	ellenanyával
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	erősen ötvöztött acél
Dugattyúrúd alapanyaga	erősen ötvöztött acél