

Lökéscsillapító DYSW-12-20-Y1F

Cikkszám: 548075

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	12
Löket	20 mm
Csillapítás	önbeállító sima jellegű görbe
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Pozíciófelismerés	nélkül
Max. ütközési sebesség	3 m/s
Visszaállítási idő szobahőmérsékleten	0.3 s
Visszaállítási idő minimális környezeti hőmérsékleten	1 s
Működési mód	nyomó egyszeres működésű
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...80 °C
Csillapítási hossz	20 mm
Max. ütközőerő	1000 N
Maximális energiafogyasztás löketenként	12 J
Max. energiafogyasztás óránként	41000 J
Max. visszamaradó energia	0.05 J
Visszaállító erő	5 N
Minimális betolási erő	35 N
Terméksúly	91 g
Tömegtartomány	30 kg
Rögzítés módja	ellenanyával
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	Acél, horganyzott
Dugattyúrúd alapanyaga	erősen ötvöztött acél