

Lökéscsillapító DYEF-M4-Y1F

Cikkszám: 548370

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	M4
Löket	1.7 mm
Csillapítás	elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon, fix fém ütközővel
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Pozíciófelismerés	nélkül
Max. ütközési sebesség	0.8 m/s
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Csillapítási hossz	1.7 mm
Maximális energiafogyasztás löketenként	0.005 J
Terméksúly	1.6 g
Rögzítés módja	ellenanyával
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	erősen ötvöztött acél