


**Fedősapka**  
**CPX-M-AK-C**  
Cikkszám: 548753

**FESTO**



**Adatlap**

| Jellemző                              | Érték                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Szélesség                             | 30 mm                                                      |
| Magasság                              | 58 mm                                                      |
| Hossz                                 | 22 mm                                                      |
| Engedély                              | UL94 V0                                                    |
| Terméksúly                            | 54 g                                                       |
| Védettség                             | IP65<br>IP67<br>szerelt állapotban<br>az IEC 60529 szerint |
| Környezeti hőmérséklet                | -5 °C...50 °C                                              |
| Csapághőmérséklet                     | -40 °C...70 °C                                             |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B2-L                                             |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                                          |
| KBK korrózióállósági osztály          | 1 - alacsony korróziónak való kitettség                    |
| Ház alapanyaga                        | Cink-présöntvény<br>nikkelezett                            |
| Tömítések alapanyaga                  | NBR                                                        |
| Relatív páratartalom                  | 5 - 90%<br>nem kondenzáló                                  |