


Burkolat
CPX-M-AK-M
Cikkszám: 548754

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	11,5 mm
Magasság	13 mm
Hossz	49 mm
Terméksúly	15 g
Védettség	IP65 IP67 szerelt állapotban az IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
Csavarok alapanyaga	Acél horganyzott
Tömítések alapanyaga	NBR
Fedél alapanyaga	Alumínium présöntvény
Relatív páratartalom	5 - 90% nem kondenzáló