

Véghelyzet szabályozó CPX-CMPX-C-1-H1

Cikkszám: 548931

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méretetek: Sz x H x M	50 mm x 107 mm x 55 mm
Diagnosztika	Modulorientált diagnosztika helyi 7 szegmenses kijelzőn keresztül
Modulok max. száma	10
Kijelző	Hétszegmenses kijelző
Kezelő elemek	3 nyomógomb
DC üzemi feszültségi tartomány	18 V...30 V
DC terhelési feszültségtartomány	20 V...30 V
DC névleges üzemi feszültség	24 V
Névleges terhelési feszültség DC	24 V
Áramfelvétel névleges üzemi feszültség mellett	80 mA
Megengedett terhelési áram	2.5 A
DIN/IEC 68 2-29. része szerinti folyamatos ütésállóság	ellenőrizve 2. fokozat szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Relatív páratartalom	5 - 95% nem kondenzáló
Védettség	IP65 az IEC 60529 szerint
Rezgésállóság a DIN/IEC 68 2-6 szerint	ellenőrizve 2. fokozat szerint
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Terméksúly	140 g
Tengelyek szálanként	1
Tengelysorok száma	1
Vezérlő interfész elektromos csatlakozója	Aljzat M9 5 pólusú
Kábelhossz	30 m
Vezérlő interfész	digitális CAN busz Festo protokollal Integrált lezáró ellenállás
Ház alapanyaga	Megerősített PA