

Többpólusú csomópont VABE-S6-LT-C-S10-R5

Cikkszám: 549047

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szelephelyek max. száma	10 a bistabil szelepekhez 20 a monostabil szelepekhez
Max. áramerősség	10 A
DC névleges üzemi feszültség	24 V
Megengedett feszültség-ingadozások	+/- 10%
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Védettség	IP65 NEMA 4
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Terméksúly	790 g
Elektromos csatlakozók száma	10
Elektromos vezérlés	Többpólusú
Elektromos csatlakozó	5 pólusú M12 Csatlakozó
Fedél alapanyaga	PA
Ház alapanyaga	Alumínium présöntvény