


Fojtólap VABF-S1-1-F1B1-C

Cikkszám: 549102

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	42 mm
Szabvány alapján	ISO 5599-1
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Pneumatikus többszintű kiépítés	Fojtólap, lefúvás fojtó
Üzemi nyomás	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	1100 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Védettség	IP65 NEMA 4
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Terméksúly	220 g
Többszintű kiépítés telepítési módja	sorolható alaplapon egyedi csatlakozólapon
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Alumínium présöntvény