



# Nyomásfokozó DPA-40-D

Cikkszám: 549396

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Dugattyú Ø                            | 40 mm                                                        |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint                                              |
| Szerkezeti felépítés                  | Kettős dugattyús nyomásfokozó                                |
| Nyomáskijelző                         | G1/8-hoz előkészítve                                         |
| 2 kimeneti nyomás                     | 0.5 MPa...1.6 MPa<br>5 bar...16 bar<br>72.5 psi...232 psi    |
| Üzemi nyomás                          | 0.2 MPa...0.8 MPa<br>2 bar...8 bar<br>29 psi...116 psi       |
| Nyomásszabályozási tartomány          | 0.4 MPa...1.6 MPa<br>58 psi...232 psi                        |
| Nyomásszabályozó-tartomány            | 4 bar...16 bar                                               |
| 1. bemeneti nyomás                    | 2.5 bar...8 bar<br>0.25 MPa...0.8 MPa<br>36.25 psi...116 psi |
| Üzemi közeg                           | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:3:4] szerint              |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről    | Olajozott üzem nem lehetséges                                |
| KBK korrózióállósági osztály          | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                         |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| Csapághőmérséklet                     | 5 °C...60 °C                                                 |
| Környezeti hőmérséklet                | 5 °C...60 °C                                                 |
| Terméksúly                            | 1500 g                                                       |
| Rögzítés módja                        | belső menettel                                               |
| 1. pneumatikus csatlakozás            | G1/4                                                         |
| 2. pneumatikus csatlakozó             | G1/4                                                         |
| 3. pneumatikus csatlakozás            | M7                                                           |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                                            |