



Nyomásfokozó DPA-63-D

Cikkszám: 549397

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Dugattyú Ø	63 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szerkezeti felépítés	Kettős dugattyús nyomásfokozó
Nyomáskijelző	G1/8-hoz előkészítve
2 kimeneti nyomás	0.4 MPa...1.6 MPa 4 bar...16 bar 58 psi...232 psi
Üzemi nyomás	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
Nyomásszabályozási tartomány	0.4 MPa...1.6 MPa 58 psi...232 psi
Nyomásszabályozó-tartomány	4 bar...16 bar
1. bemeneti nyomás	2 bar...8 bar 0.2 MPa...0.8 MPa 29 psi...116 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:3:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem nem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Csapághőmérséklet	5 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	5 °C...60 °C
Terméksúly	6000 g
Rögzítés módja	belső menettel
1. pneumatikus csatlakozás	G3/8
2. pneumatikus csatlakozó	G3/8
3. pneumatikus csatlakozás	G3/8
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis