



# Nyomásfokozó DPA-63-10-A

Cikkszám: 549399

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                     | Érték                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dugattyú Ø                                   | 63 mm                                                                                                 |
| Beépítési helyzet                            | tetszés szerint                                                                                       |
| Szerkezeti felépítés                         | Kettős dugattyús nyomásfokozó<br>mágnes dugattyúval                                                   |
| Nyomáskijelző                                | G1/8-hoz előkészítve                                                                                  |
| 2 kimeneti nyomás                            | 0.4 MPa...1 MPa<br>4 bar...10 bar<br>58 psi...145 psi                                                 |
| Üzemi nyomás                                 | 0.2 MPa...0.8 MPa<br>2 bar...8 bar<br>29 psi...116 psi                                                |
| Nyomásszabályozási tartomány                 | 0.4 MPa...1 MPa<br>58 psi...145 psi                                                                   |
| Nyomásszabályozó-tartomány                   | 4 bar...10 bar                                                                                        |
| 1. bemeneti nyomás                           | 2 bar...8 bar<br>0.2 MPa...0.8 MPa<br>29 psi...116 psi                                                |
| Megjegyzés a nyomásszabályozási tartományhoz | Amikor a szabályozó rugója teljesen meg van feszítve, a maximális kimeneti nyomás 40%-kal túlléphető. |
| Üzemi közeg                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:3:4] szerint                                                       |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről           | Olajozott üzem nem lehetséges                                                                         |
| KBK korrózióállósági osztály                 | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                                                                  |
| LABS konformitás                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                     |
| Csapágyhőmérséklet                           | 5 °C...60 °C                                                                                          |
| Környezeti hőmérséklet                       | 5 °C...60 °C                                                                                          |
| Terméksúly                                   | 6000 g                                                                                                |
| Rögzítés módja                               | belső menettel                                                                                        |
| 1. pneumatikus csatlakozás                   | G3/8                                                                                                  |
| 2. pneumatikus csatlakozó                    | G3/8                                                                                                  |
| 3. pneumatikus csatlakozás                   | G3/8                                                                                                  |
| Alanyaggal kapcsolatos megjegyzések          | RoHS-kompatibilis                                                                                     |