



Nyomásfokozó DPA-100-16-A

Cikkszám: 549402

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Dugattyú Ø	100 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szerkezeti felépítés	Kettős dugattyús nyomásfokozó mágnes dugattyúval
Nyomáskijelző	G1/4 előkészítve
2 kimeneti nyomás	0.4 MPa...1.6 MPa 4 bar...16 bar 58 psi...232 psi
Üzemi nyomás	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar 29 psi...145 psi
Nyomásszabályozási tartomány	0.4 MPa...1.6 MPa 58 psi...232 psi
Nyomásszabályozó-tartomány	4 bar...16 bar
1. bemeneti nyomás	2 bar...10 bar 0.2 MPa...1 MPa 29 psi...145 psi
Megjegyzés a nyomásszabályozási tartományhoz	Amikor a szabályozó rugója teljesen meg van feszítve, a maximális kimeneti nyomás 40%-kal túlléphető.
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:3:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem nem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Csapágyhőmérséklet	5 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	5 °C...60 °C
Terméksúly	13000 g
Rögzítés módja	belső menettel
1. pneumatikus csatlakozás	G1/2
2. pneumatikus csatlakozó	G1/2
3. pneumatikus csatlakozás	G1/2
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis