


# Hajtómű

## EMGA-40-P-G3-SST-42

Cikkszám: 549428

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                   |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Karimaméret hajtóművek                | 40 mm                   |
| Motorkarima mérete                    | 42 mm                   |
| Forgásjáték                           | 0.25 deg                |
| Hajtóműtípus                          | Bolygókeres hajtómű     |
| Hajtásáttétel                         | 3:1                     |
| Max. hajtómű fordulatszám             | 18000 1/min             |
| Hajtómű üzemi hőmérséklete            | -25 °C...90 °C          |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B2-L          |
| Védettség                             | IP54                    |
| Folyamatos kimeneti nyomaték          | 11 Nm                   |
| Hajtómű tehetetlenségi nyomatéka      | 0.031 kgcm <sup>2</sup> |
| Max. kimeneti nyomaték                | 17.6 Nm                 |
| Max. hatékonyság                      | 98 %                    |
| Torziós merevség                      | 1 Nm/arcmin             |
| Terméksúly                            | 350 g                   |
| Hajtómű interfész kimenet             | 40G                     |
| Hajtómű interfész                     | 42 A                    |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis       |