


Hajtómű

EMGA-80-P-G3-SST-87

Cikkszám: 549432

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Karimaméret hajtóművek	80 mm
Motorkarima mérete	87 mm
Forgásjáték	0.12 deg
Hajtóműtípus	Bolygókerékes hajtómű
Hajtásáttétel	3:1
Max. hajtómű fordulatszám	7000 1/min
Hajtómű üzemi hőmérséklete	-25 °C...90 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP54
Folyamatos kimeneti nyomaték	85 Nm
Hajtómű tehetetlenségi nyomatéka	0.77 kgcm ²
Max. kimeneti nyomaték	136 Nm
Max. hatékonyság	98 %
Torziós merevség	6 Nm/arcmin
Terméksúly	2100 g
Megengedett axiális tengelyterhelés	1000 N
Megengedett radiális tengelyterhelés	750 N
Hajtómű interfész kimenet	80G
Hajtómű interfész	87 A
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis