


Csatlakozó aljzat MSSD-N

Cikkszám: 550067

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szabvány alapján	EN 175301-803
Kábelkimenet	döntött
Terméksúly	30 g
1. elektromos csatlakozás, kialakítás	szögletes
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Aljzat
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	A csatlakozóalak, az EN 175301-803 szerint
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	3
1. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa	a mágnesszelepen, M3 központi csavarral
2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	Csavaros sorkapocs
DC üzemi feszültségi tartomány	0 V...24 V
Üzemi feszültségi tartomány, AC	0 V...250 V
Áramterhelhetőség 40 °C-on	16 A
Kábelcsavarzat	M20x1,5
Kábelátmérő	8 mm...10 mm
Névleges vezeték-keresztmetszet	1.5 mm ²
Védettség	IP65
Megjegyzés a védettségről	szerelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...80 °C
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Megerősített PA
Ház színe	fekete
Csavarok alapanyaga	Acél
Tömítések alapanyaga	VMQ